

Garant**Meskopopname, HSK-A 63 kort, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306510 27
GTIN	4045197290144
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	21 mm
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Afkoppellengte A-maat	60 mm

Buiten-Ø D	60 mm
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27