



Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 kort, Doorn-Ø d1: 16 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	306250 16
GTIN	4045197289971
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwarsleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Opnamenorm: DIN 69882-3

Opnamenorm: ISO 12164-1

Opnamenorm: DIN 69893

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Freesdoornlengte L₃ met meeneemring: 17 mm

Freesdoornlengte L₄: 27 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 16

Reserve-meeneemring 309870: 16

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout 309860	16
---------------------------------	----

Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Reserve-meeneemring 309870	16
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Geschikte speciale sleutel 309840	16
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16