


Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-F 63 kort, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306531 32
GTIN	4045197587831
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring**.**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor binnenkoeling nr. 309861.

Opmerking:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32

Doorn-Ø d ₁	32 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	HSK-F 63 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	F
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32