

Garant**Combi-freesopsteekdoorn, HSK-F 63 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306121 40
GTIN	4045197587794
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwars sleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor binnenkoeling nr. 309861.

Opmerking:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Freesdoornlengte L ₄	41 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40

Buiten-Ø D	70 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	HSK-F 63 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	F
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40