


**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-F 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306563 16
GTIN	4045197587855
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16

Buiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	HSK-F 63 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16