

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-F 63 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306531 40
GTIN	4045197587848
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring**.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor binnenkoeling nr. 309861.

Opmerking:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Buiten-Ø D	88 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	HSK-F 63 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	F
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40