

**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309416 10
GTIN	4045197666215
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.  
Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 70 bar!).

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

**HOLEX® ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	10 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4537 E
Buiten-Ø D	32,7 mm
Totale lengte L	40 mm

Producttype

Spantang