

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Draadinsets, set 10- resp. 20-delig, 1×D, Draadsoort / -grootte: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082810 M3
GTIN	4250361202643
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Metrische draadinsets van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.

Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinsets van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

**Toepassing:**

Voor een efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

**Levering:**

Set 20-delig.

**Opmerking:**

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinsets zijn op aanvraag leverbaar.**

## Technische beschrijving

Setinhoud	20
Draadsoort	M3
Productnaamattribuut	1×D
Draaddiepte max.	1×D
Producttype	Draadinzet

## Accessoires

Inbouwspindel Draadsoort / -grootte M3	082808 M3
--	-----------