


Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-F 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306563 32
GTIN	4045197587886
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Doorn-Ø d ₁	32 mm

Buiten-Ø D	78 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	HSK-F 63 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32