

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-
Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309430 6
GTIN	2050001704023
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ET 25
Norm	Fabrieksnorm
Type	4285 E
Buiten-Ø D	26 mm
Totale lengte L	34 mm

Axiale speling	8 mm
Producttype	Spantang