

HAINBUCH**Spankop zacht, SK 52, Startboring-Ø: 8mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329926 8
GTIN	2050001922625
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Startboring-Ø	8 mm
Hardheid	60 HR
Lengte L	46 mm
Opname	SK 52

Producttype

Spankop