

**HAINBUCH****Spankop zacht, SK 52, Startboring-Ø: 15mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329926 15
GTIN	2050001922632
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Startboring-Ø	15 mm
Hardheid	60 HR
Lengte L	46 mm
Opname	SK 52

Producttype

Spankop