

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313520 17
GTIN	4019208193632
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle **gangbare krachtspanklemmen** van de **fabricaten** Schunk, Forkardt, Röhmm en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Röhmm: KFD 160-200

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

Opmerking:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte H	21,7 mm
Maximaal aanhaalmoment	70 Nm
Groefbreedte D	17 mm

Schroefdraad G	M12
Traphoogte h	9,5 mm
Producttype	T-groefstuk