

Garant
Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	306684 32
GTIN	4045197468567
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32

Buiten-Ø D	78 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32