

Garant
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-F 63, MK binnen: 1

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 306935 1 |
| GTIN | 4045197587909 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- **Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.**
- **met Balluff-chip-boring.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Morseconus binnen | 1 |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Buiten-Ø D | 25 mm |
| Opname | HSK-F 63 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | F |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------|----------------|
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Opname-adapter |