

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Machinetap 6H, Schroefdraad M (×Oplopend met): M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082807 M4
GTIN	4250361209765
Artikelklasse	04D

Omschrijving**Uitvoering:**

HSS-machinetap, rechte groef, 4-gang-aansnijding voor doorlopende gaten of blinde gaten met dieper geboord draadkerngat in tolerantieklasse 6H.

hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

voor efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe scharbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Opmerking:

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M4
Kerngat-Ø	4,2 mm
Aantal draadinserts nr. 082800	60
Producttype	Tap

