

**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaatype: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313450 160
GTIN	4019208193441
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Nauwkeurige** groef en vertanding, **gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhme en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

**Technische beschrijving**

Boringafstand b	22 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Groefbreedte D	17 mm
Boringafstand a	15 mm
Lengte L	78 mm
Hoogte H	40 mm

Voor klauwplaatype	160 mm
Breedte B	35 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken