

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306684 40
GTIN	4045197468574
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	27 mm

Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40