



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattypen: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313750 315
GTIN	4019208193786
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Nauwkeurige groef en vertanding, **gebruineerd**.

Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

voor schroefdraad DIN 912	M14
Groefbreedte D	18 mm
Breedte B	50 mm
Lengte L	145 mm
Boringafstand a	30 mm

Boringafstand b	30 mm
Hoogte H	50 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken