

**Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 254****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313700 254
GTIN	4019208193687
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Nauwkeurige** groef en vertanding, **gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhmm en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

**Technische beschrijving**

Hoogte H	45 mm
Boringafstand a	30 mm
Boringafstand b	30 mm
Voor klauwplaatype	254 mm
Groefbreedte D	16 mm
Lengte L	110 mm

Breedte B	50 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken