

Garant**Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 63, MK binnen: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306930 1
GTIN	4045197290519
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
- met Balluff-chip-boring.
- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Technische beschrijving

Morseconus binnen	1
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter