

Garant**Meskopopname, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306678 40
GTIN	4045197290441
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Buiten-Ø D	89 mm

Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40