

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Draadinserts, set 10- resp. 20-delig, 1,5×D, Draadsoort / -grootte: M2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082812 M2
GTIN	4250361200236
Artikelklasse	04D

Omschrijving**Uitvoering:**

Metrische draadinserts van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.

Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

Voor een efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Levering:

Set 20-delig.

Opmerking:

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133550 en nr. 138200.

Technische beschrijving

Draadsoort	M2
Setinhoud	20
Productnaamattribuut	1,5×D
Draaddiepte max.	1,5×D
Producttype	Draadinzet

Accessoires

Inbouwspindel Draadsoort / -grootte M2	082808 M2
--	-----------