

Garant**Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 63, MK binnen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306930 4
GTIN	4045197290540
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.**
- **met Balluff-chip-boring.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 160 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

Technische beschrijving

Morseconus binnen	4
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter