

Garant
Reduceerhuls voor MK-schacht met aantrekdraad, HSK-A 63, MK binnen: 1

Bestelgegevens

Bestelnummer	306750 1
GTIN	4045197505101
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Morseconus binnen	1
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter