

Garant**Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306970 4
GTIN	4045197290588
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
- met Balluff-chip-boring.
- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 170 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	170 mm
Morseconus binnen	4
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter