

**Garant****Onbewerkte boorstang, HSK-F 63, A-maat: 200 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307022 200
GTIN	4045197587954
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Conus en kraag gehard en geslepen.**
- **Schacht zacht voor verdere bewerking.**

**Toepassing:**

Voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.

**Materiaal:**

16MnCr5

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Vorm: F

Buiten-Ø D: 63 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	HSK-F 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	F
Producttype	Onbewerkte boorstang

---

## Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 63

309880 63