

**ER-spanmoer, Voor ER: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309580 40
GTIN	4045197151971
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	26 mm
Voor ER	40 mm
Schroefdraad	M50×1,5
Maximaal aanhaalmoment	240 Nm

Buiten-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40