

**ER-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309615 16
GTIN	7640128492160
Artikelklasse	39Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met zeskant** SW 25.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Opmerking:**

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	22,5 mm
Schroefdraad	M22×1,5
Maximaal aanhaalmoment	80 Nm

Voor ER	16 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer