



Hoogrendement-snijolie dikvloeibaar, chloorvrij DAR 50 Visco, Inhoud: 5l



Bestelgegevens

Bestelnummer	084220 5
GTIN	2050000966187
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).

Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

Voordeel:

Verbeterd de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

Toepassing:

Universeel, geschikt voor **verspanen** (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en **niet-verspanend bewerken**. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van **moeilijk verspaanbare materialen** zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor **zachte metalen**.

Dikvloeibaar product op basis van minerale olie, zeer goed geschikt voor draadsnijden, goed hechtvermogen.

Technische beschrijving

Vlampunt	180 °C
----------	--------

Kinematische viscositeit	174 mm ² /s
Kleur	bruin
Uitvoering	Jerrycan
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	5 l
Producttype	Snijolie / slijpolie