



OZ-spantang voor houders, 4 # 32 mm, Nominale span-Ø d: 12mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309560 12 |
| GTIN | 2050001704726 |
| Artikelklasse | 39Y |

Omschrijving

Uitvoering:

verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. **Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm.** Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

- **Betere rondloop = asparallele centrering in de conus; geen slingeren.**
- **Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.**
- **Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.**
- **Hogere gereedschapsstandtijden.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-----------|
| Nominale span-Ø d | 12 mm |
| voor houder | 4 - 32 mm |
| Productnaamattribuut | 4 # 32 mm |
| Norm | ISO 10897 |
| Type | 467 E |

| | |
|-----------------|----------|
| Buiten-Ø D | 43,7 mm |
| Totale lengte L | 60 mm |
| Producttype | Spantang |