

**ER-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309615 32
GTIN	7640128492191
Artikelklasse	39Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Opmerking:**

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

**Technische beschrijving**

Maximaal aanhaalmoment	180 Nm
Voor ER	32 mm
Totale lengte L	27,5 mm

Schroefdraad	M40×1,5
Buiten-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer