


Garant**ER-glijlagerspanmoer, Voor ER: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309612 16
GTIN	4045197645678
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met glijlager, hierdoor een geringere wrijvingscoëfficiënt en hogere spankracht. **Met zeskant** SW 25.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	80 Nm
Voor ER	16 mm
Schroefdraad	M22×1,5

Totale lengte L	18 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer