



Hoogrendement-koelsmeerconcentraat HPC VEG, Inhoud: 20l



Bestelgegevens

Bestelnummer	084265 20
GTIN	2050001741929
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-koelsmeerconcentraat op esterbasis, geschikt voor IK en hoge druk, aminevrij. Zorgt voor schone gereedschapsmachines en kijkglazen.

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeefilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

Verbetert de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

Toepassing:

Universeel geschikt voor **alle verspaningswerkzaamheden** (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, **zagen**, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale **mengverhouding 1: 20**, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Opmerking:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.

Uitvoering: Jerrycan
Inhoud: 20 l

Technische beschrijving

Kleur	geel-bruin
Uitvoering	Jerrycan
Kinematische viscositeit	77 mm ² /s
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	20 l
Producttype	Koelsmeermiddel

Accessoires

Jerrycanhandpomp	084356
------------------	--------