



Opzetbekken, set 4-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 100 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	314500 100
GTIN	4019208034591
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd.**

Toepassing:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v. :

Vierklauw nr. 312000; 312500; 312700.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

aluminium opzetbekken, **op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Lengte L: 53 mm

Hoogte H: 30 mm

Groefbreedte D: 7,96 mm

Boringafstand b: 24 mm

Lengte tussenstuk A: 9,49 mm

Technische beschrijving

Groefbreedte D	7,96 mm
Boringafstand b	24 mm

Hoogte H	30 mm
Voor klauwplaatype	100 mm
Lengte tussenstuk A	9,49 mm
Lengte L	53 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken