



Opzetbekken, set 4-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 200 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	314500 200
GTIN	4019208035512
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Toepassing:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v. :

Vierklauw nr. 312000; 312500; 312700.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

aluminium opzetbekken, **op aanvraag**.

Geschikt voor kleurcode: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Lengte L: 87 mm

Hoogte H: 43 mm

Groefbreedte D: 7,96 mm

Boringafstand b: 44,45 mm

Lengte tussenstuk A: 12,67 mm

Technische beschrijving

Boringafstand b	44,45 mm
Groefbreedte D	7,96 mm

Lengte tussenstuk A	12,67 mm
Lengte L	87 mm
Voor klauwplaatype	200 mm
Hoogte H	43 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken