



Opzetbekken, set 4-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 350 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	314500 350
GTIN	4019208034331
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd.**

Toepassing:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v. :

Vierklauw nr. 312000; 312500; 312700.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

aluminium opzetbekken, **op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Lengte L: 137 mm

Hoogte H: 63 mm

Groefbreedte D: 12,72 mm

Boringafstand b: 76,2 mm

Lengte tussenstuk A: 19,02 mm

Ook geschikt voor klauwplaattype: 400 mm

Technische beschrijving

Lengte L	137 mm
----------	--------

Hoogte H	63 mm
Boringafstand b	76,2 mm
Voor klauwplaatype	350 mm
Ook geschikt voor klauwplaatype	400 mm
Lengte tussenstuk A	19,02 mm
Groefbreedte D	12,72 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken