

**Absorptiedoek op rol, 0,4x40 m, Toepassingsgebied: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	084377 UNI
GTIN	2050001710635
Artikelklasse	08J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval**. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën**. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden**.

Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). Rol, elke 50 cm dwars geperforeerd.

Doeken en rollen met **scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur** voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.

**Technische beschrijving**

Toepassingsgebied	UNI
Kleur	grijs
Maximaal absorptievermogen	162 l

Levering st./doos	2
Producttype	Absorptiedoek