



## Hydrohouder radiale verstelling, HSK-A 63, Span-Ø D1: 8mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 307514 8      |
| GTIN          | 2050001700926 |
| Artikelklasse | 33W           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met radiale gereedschapslengte-instelling.

#### Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

#### Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

#### Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

### Technische beschrijving

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm    |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm     |
| Buiten-Ø D            | 50 mm    |
| Verstelafstand V      | 10 mm    |
| Opname                | HSK-A 63 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | DIN 69893                         |
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Opnamenorm                         | DIN 69882-7                       |
| Vorm                               | A                                 |
| Inwendige koeling                  | ja, met max. 80 bar               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Balluff-chip-boring                | ja                                |
| Producttype                        | Hydrohouder                       |

---

## Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 8 mm | 343720 8 |
|---|----------|