

**Hydrohouder kort, slank, HSK-A 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307525 8
GTIN	2050001653499
Artikelklasse	33W

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

**Toepassing:**

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

**Accessoires:**

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

**Opmerking:**

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

**Technische beschrijving**

L <sub>3</sub>	24 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm

Schroefdraad M	M6
Buiten-Ø D	50 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 8 mm	343720 8
---	----------