



## Hydrohouder radiale verstelling, HSK-A 63, Span-Ø D1: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	307514 6
GTIN	2050001700919
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met radiale gereedschapslengte-instelling.

#### Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

#### Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

#### Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	HSK-A 63

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

---

## Accessoires

Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 6 mm	343720 6
---	----------