



## Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 11M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309655 11M
GTIN	2050001704832
Artikelklasse	34F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met trapezijschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren met coating voor vermindering van de **wrijving**.

**Mini** = alle maten met '**M**', buitengewoon slanke constructie.

**MiniSlank** = maat met '**MS**', buitengewoon superslanke constructie.

**Conisch** = alle maten met '**C**'.

**Standaard** = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **niet geschikt voor afdichtringen HP**.

#### T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

#### Accessoires:

Afdichtringen nr. 309666 – 309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754 – 309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

#### Opmerking:

**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 1 - 7 mm

Totale lengte L: 16,2 mm

Buiten-Ø D: 16 mm  
Maximaal aanhaalmoment: 10 Nm  
Schroefdraad: Tr14×0,75

## Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 7 mm
Totale lengte L	16,2 mm
Maximaal aanhaalmoment	10 Nm
Buiten-Ø D	16 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr14×0,75
Producttype	Spanmoer

## Accessoires

CP-rolsleutel Type 11M	309754 11M
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 11M	309756 11M