



## Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 25DI



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Artikelklasse	34F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

**Conisch** = alle maten met 'C'.

**Standaard** = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

#### T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

#### Opmerking:

**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

### Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 16 mm
Totale lengte L	28,9 mm

Maximaal aanhaalmoment	90 Nm
Buiten-Ø D	40 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr32×1,5
Producttype	Spanmoer

---

## Accessoires

CP-afdichtring Span-Ø (oplopend met 1 mm) 2 mm	309667 2
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 25	309756 25
CP-rolsleutel Type 25	309754 25