



## Hoogrendement-koelsmeerconcentraat HPC VEG, Inhoud: 200l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084265 200
GTIN	2050001741936
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HPC-koelsmeerconcentraat op esterbasis, geschikt voor IK en hoge druk, aminevrij. Zorgt voor schone gereedschapsmachines en kijkglazen.

**Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij** koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

#### Voordeel:

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

Verbetert de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

#### Toepassing:

Universeel geschikt voor **alle verspaningswerkzaamheden** (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, **zagen**, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale **mengverhouding 1: 20**, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

#### Opmerking:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.

Uitvoering: Vat  
Inhoud: 200 l

---

## Technische beschrijving

Kleur	geel-bruin
Uitvoering	Vat
Kinematische viscositeit	77 mm <sup>2</sup> /s
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	200 l
Producttype	Koelsmeermiddel

---

## Accessoires

Vatenpomp	084355
-----------	--------