



## Hydrohouder kort, slank, HSK-F 63, Span-Ø D1: 6mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 307518 6      |
| GTIN          | 2050001653352 |
| Artikelklasse | 33W           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- met Balluff-chip-boring.

#### Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

#### Accessoires:

Tussenbussen nr. 302135 – 302180, cilindrische reinigers nr. 343720.

WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

#### Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Verstelafstand V: 10 mm

Schroefdraad M: M5

### Technische beschrijving

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| L <sub>3</sub>        | 24 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>              | 6 mm                              |
| Schroefdraad M                     | M5                                |
| Ø D <sub>2</sub>                   | 26 mm                             |
| Buiten-Ø D                         | 50 mm                             |
| Verstelafstand V                   | 10 mm                             |
| Opname                             | HSK-F 63                          |
| Opnamenorm                         | DIN 69893                         |
| Opnamenorm                         | DIN 69882-7                       |
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Vorm                               | F                                 |
| Inwendige koeling                  | ja, met max. 80 bar               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Balluff-chip-boring                | ja                                |
| Producttype                        | Hydrohouder                       |

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Cilindrische reiniger Kunststof Pen-Ø 6 mm | 343720 6 |
|--|----------|