

**Garant****ER-Minispanmoer, Voor ER: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309650 11
GTIN	4045197292117
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

· **Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.**

**T.b.v.:**

**ER-spantanghouder mini** nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M13×0,75
Voor ER	11 mm
Maximaal aanhaalmoment	25 Nm
Totale lengte L	12 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Norm	DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>

Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spanmoer