



Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 16MS



Bestelgegevens

Bestelnummer	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Met trapezijschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren met coating voor vermindering van de **wrijving**.

Mini = alle maten met '**M**', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met '**MS**', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met '**C**'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **niet geschikt voor afdichtringen HP**.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Afdichtringen nr. 309666 – 309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754 – 309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 1 - 10 mm

Totale lengte L: 20,9 mm

Buiten-Ø D: 22 mm
Maximaal aanhaalmoment: 30 Nm
Schroefdraad: Tr20×1

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 10 mm
Totale lengte L	20,9 mm
Maximaal aanhaalmoment	30 Nm
Buiten-Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr20×1
Producttype	Spanmoer