

**FAHRION®**  
PRAZISION
**CP-afdichtring, DI25, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 10 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	309667 10
GTIN	2050001705129
Artikelklasse	34F

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Gevulkaniseerde afdichtringen tot 80 bar.  
 0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4 / – 0,1).

**T.b.v. :**

ER-spanmoeren CP nr. 309665 gr. 25DI.

**Opmerking:**

**Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!**

**system FAHRION ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

- **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**
- **Afdichtringen voor nr. 309665 DI40 op aanvraag.**

Buiten-Ø D: 20,2 mm

Hoogte L: 2 mm

**Technische beschrijving**

Span-Ø	10 mm
Serie	Centro P
Voor type	DI25
Buiten-Ø D	20,2 mm

Hoogte L

2 mm