



Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 40DI



Bestelgegevens

Bestelnummer	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 3 - 26 mm

Totale lengte L: 34,8 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Maximaal aanhaalmoment: 200 Nm

Schroefdraad: Tr50×1,5

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	200 Nm
Totale lengte L	34,8 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr50×1,5
Producttype	Spanmoer