

**Garant****ER-Minispanmoer, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309650 25
GTIN	4045197292148
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

· **Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.**

**T.b.v.:**

**ER-spantanghouder mini** nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Technische beschrijving**

Voor ER	25 mm
Totale lengte L	21 mm
Schroefdraad	M30×1
Maximaal aanhaalmoment	45 Nm
Buiten-Ø D	35 mm
Norm	DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>

Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spanmoer